



1) powierzchnia aktywna, 2) Obudowa, 3) Pokrywka, 4) Wskazanie funkcji LED



Basic features

Cechy dodatkowe	Media przewodzące prąd elektryczny Kompensacja piany i osadów
Czułość	Możliwość uczenia w zależności od medium
Dopuszczenie / Zgodność	CE UKCA WEEE IO-Link cULus
Norma podstawowa	IEC 60947-5-2
Seria	S04
Zakres dostawy	Instrukcja montażu

Display/Operation

Ustawienie	z możliwością programowania
Wskaźnik napięcia roboczego	nie
Wskaźnik zadziałania	tak

Electrical connection

Ochrona przed zmianą biegunów	tak
Przyłącze	M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
Zabezpieczenie przed zamianą biegunów	tak
Zabezpieczenie przed zwarcieniem	tak

Electrical data

Częstotliwość przełączania	5 Hz
Kategoria użytkowania	DC-13
Maks. czas opóźnienia	200 ms
Maks. pojemność obciążeniowa (przy Ue)	0.33 µF
Maks. prąd jałowy I_o (przy Ue)	17.0 mA
Maks. spadek napięcia statyczny	2 V
Napięcie robocze U_b	12...30 VDC
Napięcie znamionowe pracy U_e DC	24 V
Pomiarowe napięcie izolacji U_i	75 V DC
Prąd roboczy pomiarowy I_e	50 mA
Tętnienia resztkowe maks. (w % z U_e)	10 %

Environmental conditions

Maks. temperatura czynnika	105 °C
Stopień ochrony	IP68, IP69K na wyjściu wtyczki
Stopień zanieczyszczenia	3
Temperatura otoczenia	-40...85 °C

Functional safety

MTTF (40 °C)	94 a
---------------------	------

Interface

Wyjście przełączające	PNP, styk zwirny (NO)
------------------------------	-----------------------

Czujniki pojemnościowe
BCS S04K501-PSCFNG-S04G-T50
Kod artykułu: BCS011F

BALLUFF

Material

Material obudowy	Stal nierdzewna (1.4404)
Material osłony	Stal nierdzewna (1.4404)
Material powierzchni aktywnej	PEEK

Mechanical data

Gwint (A)	G 1/2"
Maks. wytrzymałość na ściskanie	16 bar
Moment dociągający	20...25 Nm
Montaż	ponad powierzchnią
Wielkość	D30.0
Wymiary	Ø 30 x 96 mm

Remarks

Wejście DI może zostać użyte do przyuczania punktu przełączania. W normalnym trybie wejście DI powinno być na stałe połączone z L-.

Nadaje się do wszystkich mediów z wyjątkiem żrących olejów

W celu kalibracji w stanie pełnym wejście DI połączyć na 2..7 sekund z L+. W celu kalibracji w stanie pustym połączyć na 7..12 sekund z L+.

We explicitly point out that the product is not suitable for food contact and hygienic use

The potentiometer does not have a fixed stop, but can be turned endlessly without destroying anything.

If no change in the switching signal is detected, the potentiometer should be turned forwards or backwards until a signal change occurs at the output.

Dalsze informacje dot. MTTF lub B10d patrz Certyfikat MTTF / B10d

Podawanie wartości MTTF- / B10d nie stanowi wiążącego zapewnienia o właściwościach i/lub żywotności produktu; są to jedynie wartości ustalone doświadczalnie, bez charakteru zobowiązującego. Na podstawie tych wartości nie przedłuża się również okresu przedawnienia roszczeń z tytułu wad ani nie wpływa to na ten okres w jakiegokolwiek innej formie.

Connector Drawings



Wiring Diagrams

